

클레비스 풋 마운팅 LNG-40

제품 번호: 33891

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	40
표준 기반	ISO 15552(지금까지 VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290도 포함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...80 °C
최대 부하 용량	1.5 kN
제품 무게	161 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	열처리강
베어링 소재	PA