

# 클레비스 풋 마운팅 LNG-63

제품 번호: 33893



## 데이터 시트

| 특징          | 값                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 사이즈         | 63                                                                |
| 표준 기반       | ISO 15552(지금까지 VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290도 포함) |
| 내식성 등급 CRC  | 1 - 낮은 부식 부하                                                      |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L                                                    |
| 주변 온도       | -40 °C...80 °C                                                    |
| 최대 부하 용량    | 4 kN                                                              |
| 제품 무게       | 486 g                                                             |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수                                                           |
| 마운팅 소재      | 구상흑연주철                                                            |
| 베어링 소재      | PA                                                                |