


# **핸드 레버 밸브** **VHER-P-H-B43E-B-M5** 제품 번호: 3410682



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 밸브 기능                       | 4/3 배기됨                                                         |
| 작동 방식                       | 수동                                                              |
| 설치 폭                        | 30 mm                                                           |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 260 l/min                                                       |
| 공압식 작동 포트                   | M5                                                              |
| 작동 압력                       | 0 bar...10 bar                                                  |
| 작동 압력 관련 참고 사항              | 오직 연결부 3에서 진공 작동<br>이중 압력 모드에서는 연결부 1의 압력이 연결부 3의 압력보다 높아야 합니다. |
| 디자인                         | 회전 게이트 밸브                                                       |
| 공칭 폭                        | 4 mm                                                            |
| 배기 기능                       | 스로틀 가능                                                          |
| 사용 지침                       | 수동으로만 작동                                                        |
| 작동 안전장치                     | 엑세서리로 잠금 가능                                                     |
| 밀폐 원리                       | 하드                                                              |
| 구동 방식                       | 직접                                                              |
| 유량 방향                       | 역방향 불가                                                          |
| 오버랩 없음                      | 예                                                               |
| 스위칭 위치 표시                   | 엑세서리 포함                                                         |
| 방폭                          | 구역 2(ATEX)<br>구역 22(ATEX)                                       |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                                 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                                           |
| 내식성 등급 CRC                  | 2 - 보통의 부식 부하                                                   |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| 매체 온도                       | -20 °C...80 °C                                                  |
| 주변 온도                       | -20 °C...80 °C                                                  |
| 작동 토크                       | 0.5 Nm                                                          |
| 제품 무게                       | 80 g                                                            |
| 고정 방식                       | 프런트 패널 장착<br>관통 구멍 포함<br>옵션:                                    |
| 공압 연결부 1                    | M5                                                              |

| 특징          | 값       |
|-------------|---------|
| 공압 연결부 2    | M5      |
| 공압 연결부 3    | M5      |
| 공압 연결부 4    | M5      |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 씰 소재        | NBR     |
| 하우징 소재      | PA      |
| 레버 소재       | PA      |