


시간지연 밸브
VZA-3-1/4
제품 번호: 3434

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 압력	0 bar...10 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	600 l/min
설정 가능 지연 시간	0 s...30 s
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]-에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부	G1/8 G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수