

솔레노이드 코일
MSFG-24/42-50/60-DS-OD
 제품 번호: 34412

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
스위칭 위치 표시	아니요
최소 인입 시간	10 ms
듀티 사이클	100%
역률 cos{phi}	0.7
코일 특성값	24 V DC: 4.5 W 42V AC: 50/60Hz, 당김 출력 9.0VA, 유지 출력 7.0VA
허용 주파수 변동	+/- 5 %
허용 전압 변동	+/- 10 %
LABS 적합성	VDMA24364-C1-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 °C...40 °C
소켓 최대 조임 토크	0.4 Nm
제품 무게	55 g
전기 연결부	DIN EN 175301-803 적용
고정 방식	넬링 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
솔레노이드 코일 소재	열경화성 수지 구리 강철
와인딩 소재	구리