

# 솔레노이드 코일 MSFW-110-50/60-OD

제품 번호: 34420

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                 | 값                                              |
|--------------------|------------------------------------------------|
| 설치 위치              | 임의 방향                                          |
| 스위칭 위치 표시          | 아니요                                            |
| 최소 인입 시간           | 10 ms                                          |
| 듀티 사이클             | 100%                                           |
| 역률 cos{phi}        | 0.7                                            |
| 코일 특성값             | 110 V AC: 50/60 Hz, 당김 출력 9.0 VA, 유지 출력 7.0 VA |
| 허용 주파수 변동          | +/- 5 %                                        |
| 허용 전압 변동           | +/- 10 %                                       |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU 저전압 지침에 따름                                  |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 전기 장비 규정에 따라                                |
| LABS 적합성           | VDMA24364-C1-L                                 |
| 보호 등급              | IP65                                           |
| 주변 온도              | -5 °C...40 °C                                  |
| 소켓 최대 조임 토크        | 0.4 Nm                                         |
| 제품 무게              | 55 g                                           |
| 전기 연결부             | 3핀<br>MSSD-F를 위한 Festo 표준에 따른 연결도가 포함된 태그 커넥터  |
| 고정 방식              | 널링 너트 포함                                       |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수                                        |
| 솔레노이드 코일 소재        | 열경화성 수지<br>구리<br>강철                            |
| 와인딩 소재             | 구리                                             |