

가이드 유닛 FENG-32- -GF

제품 번호: 34481

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	32
스트로크	10 mm...500 mm
설치 위치	임의 방향
가이드	슬라이딩 가이드
디자인	가이드
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
변위력	30 N
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	17 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	1570 g
10mm 스트로크당 추가 무게	17 g
0mm 스트로크에서 가동 질량의 무게 중심	43 mm
10mm 스트로크당 가동 질량의 추가 무게 중심	4.5 mm
고정 방식	암나사 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
가이드 요소 소재	고합금강
하우징 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
요크 플레이트 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징