

가이드 유닛 FENG-100- -KF

제품 번호: 34492

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	100
스트로크	10 mm...500 mm
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	가이드
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
최대 힘 Fy	2300 N
최대 힘 Fy, 정적	3120 N
최대 힘 Fz	2300 N
최대 힘 Fz, 정적	3120 N
최대 토크 Mx	198 Nm
최대 토크 Mx, 정적	268 Nm
최대 토크 My	197 Nm
최대 토크 My, 정적	267 Nm
최대 토크 Mz	197 Nm
최대 토크 Mz, 정적	267 Nm
변위력	40 N
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	77 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	12990 g
10mm 스트로크당 추가 무게	77 g
0mm 스트로크에서 가동 질량의 무게 중심	47 mm
10mm 스트로크당 가동 질량의 추가 무게 중심	3.6 mm
고정 방식	암나사 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
가이드 요소 소재	열처리강
하우징 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
요크 플레이트 소재	열처리강