

가이드 유닛  
FENG-32-160-KF  
제품 번호: 34495

FESTO



데이터 시트

| 특징               | 값                 |
|------------------|-------------------|
| 사이즈              | 32                |
| 스트로크             | 160 mm            |
| 설치 위치            | 임의 방향             |
| 가이드              | 재순환 볼 베어링 가이드     |
| 디자인              | 가이드               |
| 방폭               | 인증서의 지침에 유의하십시오   |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B2-L    |
| 주변 온도            | -20 °C...80 °C    |
| 최대 힘 $F_y$       | 750 N             |
| 최대 힘 $F_y$ , 정적  | 1020 N            |
| 최대 힘 $F_z$       | 750 N             |
| 최대 힘 $F_z$ , 정적  | 1020 N            |
| 최대 토크 $M_x$      | 28 Nm             |
| 최대 토크 $M_x$ , 정적 | 38 Nm             |
| 최대 토크 $M_y$      | 34 Nm             |
| 최대 토크 $M_y$ , 정적 | 46 Nm             |
| 최대 토크 $M_z$      | 34 Nm             |
| 최대 토크 $M_z$ , 정적 | 46 Nm             |
| 변위력              | 15 N              |
| 제품 무게            | 1818 g            |
| 고정 방식            | 암나사 포함            |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수           |
| 가이드 요소 소재        | 열처리강              |
| 하우징 소재           | 단조 알루미늄 합금, 양극 처리 |
| 요크 플레이트 소재       | 단조 알루미늄 합금, 아노다이징 |