


# 가이드 유닛 FENG-80-250-KF

제품 번호: 34525

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
사이즈	80
스트로크	250 mm
설치 위치	입의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	가이드
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
최대 힘 $F_y$	2300 N
최대 힘 $F_y$ , 정적	3120 N
최대 힘 $F_z$	2300 N
최대 힘 $F_z$ , 정적	3120 N
최대 토크 $M_x$	170 Nm
최대 토크 $M_x$ , 정적	231 Nm
최대 토크 $M_y$	191 Nm
최대 토크 $M_y$ , 정적	259 Nm
최대 토크 $M_z$	191 Nm
최대 토크 $M_z$ , 정적	259 Nm
변위력	40 N
제품 무게	12355 g
고정 방식	암나사 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
가이드 요소 소재	열처리강
하우징 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
요크 플레이트 소재	열처리강