

퀵 커플링 플러그 **KS3-CK-6** 제품 번호: 3478



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	4.9 mm
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	216 l/min...464 l/min
ISO 8778에 따라 표준화된 공칭 유량	234.1 l/min...503 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	21 g
공압 연결부 1	호스 외경 8mm용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 6mm용
유니온 너트 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
소재에 대한 정보	황동, 니켈 도금