


파일럿 체크 밸브 HGL-3/8-NPT

제품 번호: 34879

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	해제 가능 역류 방지 기능 포함
공압 연결부 1	3/8 NPT
공압 연결부 2	3/8 NPT
고정 방식	돌려 끼움 가능
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	0 l/min...900 l/min
작동 압력	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
파일럿 압력	0.12 MPa...1 MPa
제어 압력	1.2 bar...10 bar 17.4 psi...145 psi
주변 온도	-20 °C...80 °C
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 °C...80 °C
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수