


공압 밸브
VLX-2-1/4-MS-NPT
 제품 번호: 34922

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	다이아프램 밸브
작동 방식	공압식
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
고정 방식	인라인 설치
피팅 연결부	NPT1/4
공칭 폭	13 mm
밸브 기능	2/2 닫힌 상태 단안정
유량 방향	역방향 불가
매체 압력	1 bar...10 bar
배기 기능	유량 제어 불가
리셋 종류	공압 스프링
구동 방식	일차 제어됨
제어 보조 공기 연결부 12	M5
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
매체	필터링된 압축공기, 필터 등급 200µm
매체 온도	-10 °C...80 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	2400 l/min
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
하우징 소재	황동
나사 소재	고합금 스테인리스강
나사 소재 번호	1.4301
제품 무게	490 g