

배기 유량 제어 밸브 GRE-3/8

제품 번호: 35310

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	유량 제어 음압 기능
추가 기능 선택	소음기 포함
공압 연결부 1	G3/8
설정 장치	슬롯 나사
고정 방식	돌려 끼움 가능
유량 제어 방향에서 표준 공칭 유량	2000 l/min
표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	3 l/min...2000 l/min
작동 압력	0 bar...10 bar
주변 온도	-10 °C...70 °C
설치 위치	임의 방향
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...70 °C
최대 조임 토크	15 Nm
제품 무게	50 g
나사식 트리니언 소재	단조 알루미늄 합금
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
조절 나사 소재	황동