


**진공 흡착컵**  
**VASB-30-1/8-NBR**  
 제품 번호: 35412

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징             | 값                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 공칭 폭           | 3 mm                                                           |
| 흡착컵 직경         | 30 mm                                                          |
| 유효 흡입 직경       | 25 mm                                                          |
| 연결 위치          | 상단                                                             |
| 흡착컵 형태         | 원형 벨로즈 1.5배                                                    |
| 작동 압력          | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 공칭 작동 압력       | -0.07 MPa<br>-10.15 psi                                        |
| 정격 작동 압력       | -0.7 bar                                                       |
| 작동 매체          | ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-]                              |
| LABS 적합성       | VDMA24364-A1-L                                                 |
| 주변 온도          | -20 °C...80 °C                                                 |
| 70% 진공에서 파열력   | 34 N                                                           |
| 공칭 작동 압력에서 유지력 | 34 N                                                           |
| 고정 나사산         | G1/8                                                           |
| 흡착컵 고정         | G 1/8                                                          |
| 진공 연결부         | G1/8                                                           |
| 색상             | 검정색                                                            |
| 쇼어강도           | 60 +/- 5                                                       |
| 나사식 트러니언 소재    | 황동                                                             |
| 소재 관련 참고 사항    | RoHS 준수                                                        |
| 흡착컵 소재         | NBR                                                            |