

진공 흡착컵
VASB-100-1/4-NBR
 제품 번호: 35416

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	4 mm
흡착컵 직경	100 mm
유효 흡입 직경	85 mm
연결 위치	상단
흡착컵 형태	원형 벨로즈 1.5배
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-]
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
70% 진공에서 파열력	397 N
공칭 작동 압력에서 유지력	397 N
고정 나사산	G1/4
흡착컵 고정	G 1/4
진공 연결부	G1/4
색상	검정색
쇼어강도	60 +/- 5
나사식 트러니언 소재	아연 다이 캐스트
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
흡착컵 소재	NBR