


중간 압력 조절판 LR-ZP-B-D-3

제품 번호: 35426



데이터 시트

특징	값
표준 기반	ISO 5599-1
내장된 기능	압력 조절기
디자인	피스톤
압력 조절 범위	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
입력 압력 1	14 bar 1.4 MPa 203 psi
인증	UL - Recognized(OL)
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
제품 무게	1220 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트 강철