

솔레노이드 코일
VACC-S18-70-K5-7-U2D
제품 번호: 3546876

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
스위칭 위치 표시	아니요
듀티 사이클	100%
절연 등급	H
코일 특성값	48 V DC: 7.0 W
허용 전압 변동	-15 %/+10 %
EU 이외 지역에서 방폭 인증	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
방폭	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ex 주변 온도	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP65
제품 무게	1700 g
전기 연결부	단자함, 케이블 엔트리 나사 NPT1/2
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
솔레노이드 코일 소재	단조 알루미늄 합금 회주철