

저소비 에어건
LSP-1/4-D
제품 번호: 35528

FESTO



데이터 시트

특징	값
배기 기능	블로잉 과정 미터링가능
작동 압력	0 bar...10 bar
대기를 고려한 유량	120 l/min
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	120 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]-에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
음압 레벨	90 dB(A)
주변 온도	-10 °C...50 °C
제품 무게	240 g
공압 연결부	암나사 G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	단조 알루미늄 합금