


진공 발생기 VAD-ME-3/8

제품 번호: 35556

FESTO



데이터 시트

특징	값
라발 노즐의 공칭 폭	2 mm
설치 위치	입의 방향
이젝터 특성	높은 진공압
내장된 기능	온오프 밸브, 전기식
디자인	T 형태
작동 압력	1.5 bar...8 bar
최대 진공	85 %
듀티 사이클	100%
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
매체 온도	0 °C...40 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	0 °C...40 °C
제품 무게	242 g
전기 연결부	플러그 커넥터
고정 방식	암나사 포함
공압 연결부 1	G1/4
진공 연결부	G3/8
하우징 소재	알루미늄