

발광 썰
MV-LD-12-24DC
제품 번호: 35558

FESTO



데이터 시트

특징	값
스위칭 위치 표시	LED
고정 방식	M3 중앙 나사가 포함된 슬레노이드 밸브에
제품 무게	1.6 g
전기 연결부	형태 B DIN EN 175301-803 적용 4각형 디자인 MSV
작동 전압 범위 DC	12 V...24 V
보호 도체 연결부	있음
조명 썰 정격 출력	0.05 W
보호 등급	IP65
주변 온도	-25 °C...85 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	TPE-U(PU)
색상	투명