


은 오프 밸브 HE-1/4-DB-MINI

제품 번호: 3563687

FESTO



데이터 시트

특징	값
시리즈	DB
사이즈	미니
그리드 치수	44 mm
디자인	은 오프 밸브
작동 방식	수동
밀폐 원리	부드러움
배기 기능	유량 제어 불가
작동 안전장치	자물쇠(옵션)
수동 작동기	없음
구동 방식	직접
밸브 기능	3/2 쌍안정
작동 압력	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
커버링	마이너스 커버링
C값	6.3 l/sbar
b값	0.8
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	2300 l/min
표준 공칭 유량 2-3	700 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-5 °C...50 °C
주변 온도	-5 °C...50 °C
고정 방식	인라인 설치 관통 구멍 포함
제품 무게	66 g
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4

특징	값
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
피스톤 밸브 소재	POM
씰 소재	FPM
하우징 소재	강화 PA