


리밋 스위치 박스

SRBG-C1-N-1-ZU-C2-C2

제품 번호: 3568166

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인 타입	각형
표준 기반	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
인증	CCC RCM 마크 c UL us (OL)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
KC 마크	KC-EMC
인증서 발급 기관	2024010305706390
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
측정 원리	유도식
주변 온도	-25 °C...70 °C
스위칭 출력	무접촉 2 배선
스위칭 부재의 기능	상개 접점
최대 스위칭 주파수	500 Hz
최대 DC 출력 전류	100 mA
전압 강하	6 V
최소 부하 전류	4 mA
잔류 전류	0 mA...1 mA
작동 전압 범위 DC	6 V...60 V
역극 보호	모든 전기 연결부에 해당
전기 연결부 1, 연결 방식	터미널 스트립
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형

특징	값
전기 연결부 1, 디자인	원형
전기 연결부 1, 연결 기술	스프링 타입 단자
전기 연결부 1, 핀/선 수	10
연결 가능한 도체 정격 단면적	0.2 mm²...2.5 mm²
케이블 커넥터	M20x1.5
고정 방식	체결됨
설치 위치	임의 방향
제품 무게	170 g
하우징 소재	PBT
나사 소재	고합금 스테인리스강
스위칭 상태 디스플레이	황색 LED
상태 표시	LED 황색 = 밸브 스위칭 상태
보관 온도	-25 °C...70 °C
보호 등급	IP67
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
오염도	3