

솔레노이드 코일 MSW-230AC

제품 번호: 3592

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
최소 인입 시간	10 ms
듀티 사이클	100%
절연 등급	F
코일 특성값	230V AC: 50Hz, 픽업 전력 30VA, 유지 전력 22VA
허용 전압 변동	+/- 10 %
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-C1-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	175 g
전기 연결부	A 형태 플러그 커넥터 EN 175301-803에 따라
고정 방식	외부 육각형 1/8 고정 클립
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
솔레노이드 코일 소재	열경화성 수지
플러그인 커넥터 소재	황동, 아연도금됨
와인딩 소재	구리