

L-바브형 피팅 LCNH-M5-PK-2

제품 번호: 35982

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	1.3 mm
나사식 트리니언 씰 유형	실링 링
온도 범위 전체 작동 압력	-0.95 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
공압 연결부 1	수나사 M5
공압 연결부 2	호스 외경 3 mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강철 아연 다이 캐스트