

**L-바브형 피팅**  
**LCNH-3/8-PK-6**  
제품 번호: 35990

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                               |
|------------------|---------------------------------|
| 공칭 폭             | 4.9 mm                          |
| 나사식 트러니언 씰 유형    | 실링 링                            |
| 온도 범위 전체 작동 압력   | -0.95 bar...10 bar              |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)           |
| 내식성 등급 CRC       | 2 - 보통의 부식 부하                   |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 주변 온도            | 0 °C...60 °C                    |
| 공압 연결부 1         | 수나사 G3/8                        |
| 공압 연결부 2         | 호스 외경 8 mm용                     |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                         |
| 하우징 소재           | 알루미늄<br>아연 다이 캐스트               |