

**커플링 피스
KSZ-M16X1,5**

제품 번호: 36127

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	M16x1.5
설치 위치	임의 방향
나사 연결	암나사 M16x1.5
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-40 °C...150 °C
최대 부하 용량	4 kN
제품 무게	246 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	강철 아연 도금
나사 커플링 소재	강철 아연 도금