


# 벨로즈 실린더 EB-165-65

제품 번호: 36487

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
사이즈	165
요구되는 장착 직경	180 mm
스트로크	65 mm
최대 높이, 인출됨	115 mm
최대 기울기 각도	20 deg
최대 오프셋	10 mm
최소 설치 높이	51 mm
작동 방식	단동
작동 압력	0 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[-::4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 °C...70 °C
복원력	200 N
제품 무게	1200 g
고정 방식	암나사 포함
공압 연결부	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
밸로우즈 소재	NR/BR
하우징 소재	강철 아연 도금