


벨로즈 실린더
EB-250-85
제품 번호: 36489

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	250
요구되는 장착 직경	265 mm
스트로크	85 mm
최대 높이, 인출됨	140 mm
최대 기울기 각도	20 deg
최대 오프셋	10 mm
최소 설치 높이	51 mm
작동 방식	단동
작동 압력	0 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 °C...70 °C
복원력	200 N
제품 무게	2300 g
고정 방식	암나사 포함
공압 연결부	G3/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
벨로우즈 소재	NR/BR
하우징 소재	강철 아연 도금