

**나선형 투브 덮개  
PKB-50-BL**

제품 번호: 3656

**FESTO**



**데이터 시트**

특징	값
사이즈	호스 번들 Ø 최대 50mm용
외경	6 mm
내경	4 mm
사용 지침	Ø 12mm 외부의 호스 12개 호스 외경 8mm 28개 호스 외경 6mm 50개 호스 외경 4mm 60개
호스 길이	50 m
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
길이에 따른 제품 무게	0.0146 kg/m
색상	청색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	PE