


퀵 커넥터 ACK-3/8-PK-6

제품 번호: 3711

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	5.3 mm
스크류 인 핀 씰 유형	실링 링
설치 위치	입의 방향
디자인 타입	일자형
팩 크기	10
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 최대 50 °C 기준 최대 0.6 MPa
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7::-]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능 물: G 나사산은 추가 액세서리로 실링 링 유형 OL에서만 가능합니다.
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
공칭 조임 토크	12.5 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
공압 연결부 1	암나사 G3/8
공압 연결부 2	호스 외경 8 mm용 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 6mm용
유니온 너트 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
스크류 인 핀소재	아노다이즈 가공 알루미늄 합금
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
실링 링 소재	PA 강화 TPE-U(PU)