


커플링 하우징
EAMK-A-E17-100
제품 번호: 3780305

FESTO



데이터 시트

특징	값
마운트 직경 1	72 mm
마운트 직경 2	62 mm
공칭 길이	49 mm
설치 위치	입의 방향
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
상대 습도	0 - 90 %
주변 온도	10 °C...40 °C
제품 무게	910 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수