

적응형 그리퍼 핑거 DHAS-GF-80-U-BU

제품 번호: 3998964

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	80
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	10 °C...50 °C
제품 무게	13 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
클램핑 조 소재	TPE-U(PU)