

위치 인디케이터
SASF-S2-B-F-A56
제품 번호: 4077125

FESTO



데이터 시트

특징	값
회전 각도 설정 범위	0 deg...90 deg
치수 W x L x H	Ø 115 x 62
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	-25 °C...70 °C
제품 무게	140 g
고정 방식	VDI/VDE 3845에 따라
하우징 색상	검정색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
스페이서 요소 소재	PA
하우징 소재	PA PP 고합금 스테인리스강
나사 소재	고합금 스테인리스강