

압력 표시기 OH-22-RT

제품 번호: 4131

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
작동 압력	1.4 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...45 °C
주변 온도	-10 °C...45 °C
제품 무게	25 g
고정 방식	Ø22.5의 패널 장착
공압 연결부	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수