


OR 블록
OS-PK-3-6/3
 제품 번호: 4232

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	OR 기능
공압 연결부 1	PK-3
공압 연결부 2	PK-3
고정 방식	프런트 패널 장착
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	100 l/min
작동 압력	1.6 bar...8 bar
주변 온도	-10 °C...60 °C
하우징 소재	POM
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
공칭 폭	2.5 mm
설치 위치	입의 방향
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	90 g
공압 연결부 3	PK-3
씰 소재	NBR