



공압 밸브
VL/O-3-PK-3
제품 번호: 4233

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 개방 단동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	100 l/min
공압식 작동 포트	PK-3
작동 압력	0 bar...8 bar
디자인	플레이트 시트
공칭 폭	2.5 mm
꺼지는 시간	50 ms
켜지는 시간	12 ms
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	110 g
고정 방식	연결판에 조립 프레임에 관통 구멍 포함 옵션:
공압 연결부 1	PK-3
공압 연결부 4	PK-3
공압 연결부 5	PK-3
연결판 소재	황동 PPS 강화
씰 소재	NBR
하우징 소재	플라스틱 아연 다이 캐스트