

# 솔레노이드 밸브 MFH-3-M5

제품 번호: 4450

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 밸브 기능                       | 3/2 닫힌 상태 단안정                    |
| 작동 방식                       | 전기식                              |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 58 l/min                         |
| 공압식 작동 포트                   | M5                               |
| 작동 압력                       | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 bar...8 bar |
| 디자인                         | 플레이트 시트                          |
| 리셋 종류                       | 기계식 스프링                          |
| 인증                          | c UL us - Recognized(OL)         |
| 공칭 폭                        | 1.3 mm                           |
| 배기 기능                       | 유량 제어 불가                         |
| 밀폐 원리                       | 부드러움                             |
| 설치 위치                       | 임의 방향                            |
| 수동 작동기                      | 터치식                              |
| 구동 방식                       | 직접                               |
| 유량 방향                       | 역방향 불가                           |
| 꺼지는 시간                      | 16 ms                            |
| 켜지는 시간                      | 9 ms                             |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기  |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)            |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B2-L                   |
| 매체 온도                       | -15 °C...60 °C                   |
| 주변 온도                       | -15 °C...40 °C                   |
| 고정 방식                       | 관통 구멍 포함                         |
| 공압 연결부 1                    | M5                               |
| 공압 연결부 2                    | M5                               |
| 공압 연결부 3                    | M5                               |