


**볼 밸브**  
**VZBM-11/2-RP-25-F-3L-F0405-B2B3**  
 제품 번호: 4451864

FESTO



**데이터 시트**

특징	값
디자인	3 way 볼 밸브 L 홀
작동 방식	기계식
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	입의 방향
고정 방식	인라인 설치
피팅 연결부	Rp1 1/2
스위칭 위치 표시	슬롯 방향 = 유량 방향
플랜지 드릴 패턴	F04 F05
내경	38 mm
공칭 폭 DN	40
밸브 기능	3/2
유량 방향	가역식
앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN	25
앵글 시트 피팅 PN 공칭 압력 차압에서 개방 토크	26.7 Nm
표준 기반	EN 10226-1 ISO 5211
매체	ISO 8573-1:2010에 따른 압축공기 [-:~:] 불활성 가스 물 - 수증기 없음 중성 액체
매체 온도	-20 °C...130 °C
유량 Kv 타입 L	200 m³/h
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
하우징 소재	황동 니켈 도금
하우징 소재 번호	CW617N

특징	값
씰 소재	HNBR PTFE
볼 소재	황동 크롬 도금
볼 소재 번호	CW614N
샤프트 소재	황동
샤프트 소재 번호	CW614N
제품 무게	3260 g
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 압력용기 지침에 따라
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하