


# 푸시버튼 밸브 F-3-M5

제품 번호: 4452

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	80 l/min
공압식 작동 포트	M5
작동 압력	-0.9 bar...8 bar
리셋 종류	기계식 스프링
구동 방식	직접
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
제품 무게	235 g
공압 연결부 1	M5
공압 연결부 2	M5
공압 연결부 3	M5