


핑거 레버 밸브 VHEF-L-M52-E-G18

제품 번호: 4500005

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단안정
작동 방식	수동
설치 폭	20 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	750 l/min
공압식 작동 포트	G1/8
작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
디자인	피스톤 밸브
리셋 종류	공압 스프링
공칭 폭	5.2 mm
배기 기능	스로틀 가능
사용 지침	수동으로만 작동
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
구동 방식	직접
유량 방향	가역식
커버링	포지티브 커버링
최대 스위칭 주파수	0.5 Hz
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
작동력	8 N
제품 무게	184 g
고정 방식	관통 구멍 포함
제어 공기 연결부 12/14	M5

특징	값
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
공압 연결부 3	G1/8
공압 연결부 4	G1/8
공압 연결부 5	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	강화 PA
씰 소재	NBR
하우징 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
레버 소재	강화 PA