



**공압 밸브**  
**VL-5-PK-3**  
제품 번호: 4504

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                          | 값                                  |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 밸브 기능                       | 5/2 단안정                            |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 105 l/min                          |
| 공압식 작동 포트                   | PK-3                               |
| 작동 압력                       | 1.5 bar...8 bar                    |
| 디자인                         | 플레이트 시트                            |
| 공칭 폭                        | 2.5 mm                             |
| 꺼지는 시간                      | 22 ms                              |
| 켜지는 시간                      | 15 ms                              |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기     |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| 주변 온도                       | -10 °C...60 °C                     |
| 제품 무게                       | 130 g                              |
| 고정 방식                       | 연결판에<br>조립 프레임에<br>관통 구멍 포함<br>옵션: |
| 공압 연결부 1                    | PK-3                               |
| 공압 연결부 2                    | PK-3                               |
| 공압 연결부 3                    | PK-3                               |
| 공압 연결부 4                    | PK-3                               |
| 공압 연결부 5                    | PK-3                               |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                            |
| 연결판 소재                      | 황동<br>PPS 강화                       |
| 씰 소재                        | NBR                                |
| 하우징 소재                      | 플라스틱<br>아연 다이 캐스트                  |