


밸브
VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19A
 제품 번호: 4514749

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
작동 방식	전기식
설치 폭	51 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	2794 l/min
공압식 작동 포트	G1/2
작동 압력	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
디자인	일차 제어식 피스톤 포펫 밸브
리셋 종류	기계식 스프링
보호 등급	IP65
인증서 발급 기관	TÜV 968/V 1251.00/24
공칭 폭	12 mm
밀폐 원리	하드
설치 위치	임의 방향
수동 작동기	없음
구동 방식	일차 제어됨
제어 공기 공급	외부 내부
유량 방향	역방향 불가
안전 기능	안전한 배기
안전 무결성 기준(Safety Integrity Level: SIL)	최대 SIL 3 High Demand mode 최대 SIL 3 Low Demand mode
작동 압력 관련 참고 사항	외부 제어 공기에서 0 - 0.8 MPa
환기 유량 Kv	2.56 m³/h
배기 유량 Kv	3.17 m³/h
표준 공칭 유량 2-3	3466 l/min
꺼지는 시간	14 ms
켜지는 시간	25 ms
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)

특징	값
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:2:2]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
매체 온도	-25 °C...60 °C
주변 온도	-25 °C...60 °C
제품 무게	880 g
공압 연결부 1	G1/2
공압 연결부 2	G1/2
공압 연결부 3	G1/2
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 피막처리됨