


밸브
VOFC-L-B52-FG14-F19A
 제품 번호: 4514930

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 쌍안정
작동 방식	전기식
설치 폭	40 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	989 l/min
공압식 작동 포트	연결판 G1/4
작동 압력	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
디자인	피스톤 밸브
보호 등급	IP65
공칭 폭	6 mm
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
수동 작동기	없음
구동 방식	일차 제어됨
제어 공기 공급	내부
유량 방향	역방향 불가
환기 유량 Kv	1.08 m³/h
배기 유량 Kv	1.08 m³/h
표준 공칭 유량 2-3	978 l/min
꺼지는 시간	22 ms
켜지는 시간	26 ms
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:2:2]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
매체 온도	-25 °C...60 °C
주변 온도	-25 °C...60 °C
제품 무게	680 g

특징	값
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	플랜지 1/4 NAMUR 연결도
공압 연결부 3	G1/4
공압 연결부 4	플랜지 1/4 NAMUR 연결도
공압 연결부 5	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 피막처리됨