



솔레노이드 밸브

BMFH-3-3-M5

제품 번호: 4523

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3x3/2 닫힌 상태 단동
작동 방식	전기식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	50 l/min
공압식 작동 포트	M5
작동 압력	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
디자인	리턴 스프링 장착 시트 밸브
리셋 종류	기계식 스프링
보호 등급	IP65
공칭 폭	1.3 mm
밀폐 원리	부드러움
밸브 위치의 최대 수	3
구동 방식	직접
가속 소비 전력	7.5 W
소비 전력 유지	6 W
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-5 °C...40 °C
제품 무게	350 g
전기 연결부	플러그 커넥터
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	M5
공압 연결부 3	M5
하우징 소재	알루미늄