


솔레노이드 밸브 MOFH-3-M5

제품 번호: 4543

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 개방 단동
작동 방식	전기식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	46 l/min
공압식 작동 포트	M5
작동 압력	0 MPa...0.65 MPa 0 bar...6.5 bar
디자인	플레이트 시트
리셋 종류	기계식 스프링
인증	c UL us - Recognized(OL)
공칭 폭	1.5 mm
배기 기능	유량 제어 불가
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
수동 작동기	고정 잠금식
구동 방식	직접
유량 방향	역방향 불가
꺼지는 시간	8.5 ms
켜지는 시간	12 ms
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-15 °C...60 °C
주변 온도	-15 °C...40 °C
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	M5
공압 연결부 2	M5
공압 연결부 3	M5