일방향 유량 제어 밸브
GRF-PK-3X2

제품 번호: 4566





데이터 시트

특징	값
밸브 기능	스로틀 역류 방지 기능
공압 연결부 1	PK-3
공압 연결부 2	PK-3
설정 장치	널링 스크루
고정 방식	관통 구멍 포함
유량 제어 방향에서 표준 공칭 유량	45 l/min
역류 방지 방향에서 표준 공칭 유량	45 l/min
작동 압력	0.5 bar...8 bar
주변 온도	-10 °C...60 °C
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
설치 위치	임의 방향
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	145 g
조절 나사 소재	황동