


토글 레버 밸브 **H-5/3-1/4** 제품 번호: 4577



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 단힘
작동 방식	수동
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	680 l/min
공압식 작동 포트	G1/4
작동 압력	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
리셋 종류	기계식 스프링
공칭 폭	7 mm
밀폐 원리	부드러움
구동 방식	일차 제어됨
유량 방향	역방향 불가
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	1060 g
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
공압 연결부 3	G1/4