

연결판
VABS-S7-BE-B-N14-VDE1
 제품 번호: 4727328

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
제어 공기 공급	내부
작동 압력	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
환기 유량 Kv	2.2 m³/h
배기 유량 Kv	8.6 m³/h
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP65
제품 무게	250 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	1/4 NPT
공압 연결부 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
공압 연결부 3	1/4 NPT
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 피막처리됨
씰 소재	NBR