

볼 밸브
VZBE-3/4-T-63-D-2-M-V15V15
 제품 번호: 4745218

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	핸드레버 포함 2 방향 볼 밸브
작동 방식	기계식
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
고정 방식	인라인 설치
피팅 연결부	3/4 NPT
스위칭 위치 표시	슬롯 방향 = 유량 방향
내경	20 mm
공칭 폭 DN	20
밸브 기능	2/2
유량 방향	가역식
앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN	63
앵글 시트 피팅 PN 공칭 압력 차압에서 개방 토크	7.5 Nm
표준 기반	ASME B1.20.1
매체	증기 ISO 8573-1:2010에 따른 압축공기 [...] 불활성 가스 물 중성 액체
매체 온도	-20 °C...200 °C
유량 Kv	59 m³/h
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
하우징 소재	스테인리스 주강
하우징 소재 번호	1.4408
시트 씰 소재	PTFE
씰 소재	PTFE
볼 소재	스테인리스 주강
볼 소재 번호	1.4408

특징	값
샤프트 소재	고합금 스테인리스강
샤프트 소재 번호	1.4401
제품 무게	500 g
인증	CRN
방폭	구역 1 (ATEX) 구역 2 (ATEX) 구역 21 (ATEX) 구역 22 (ATEX)
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하